

**Garant****Strojný závitník 6G, vaporizovaný, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 135600 M3     |
| GTIN             | 4045197077066 |
| Trieda položky   | 11H           |

**Popis****Prevedenie:****Trieda tolerancie ISO 3/6G** = s naddimenzovaním cca 0,02 – 0,04 mm. **HSS-E****Použitie:**Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.**Technický opis**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Ø otvoru pod závit      | 2,5 mm   |
| Ø závitu                | 3 mm     |
| Stúpanie závitov        | 0,5 mm   |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Norma                   | DIN 371  |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Celková dĺžka L         | 56 mm    |
| Ø stopka štvorhranu     | 2,7 mm   |
| Tolerančná trieda       | ISO 3 6G |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Hĺbka závitu            | 6 mm     |
| Druh závitu             | M        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Velkosť závitů           | M3  |
| Povrchová úprava         | vaporizovaný                              |
| Vrcholový uhol závitů    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Uhol sklonu zubov        | 40 Stupeň                                 |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladienie      | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2xD pri slepom otvore                  |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok           | modrá                                     |
| Druh produktu            | Závitník                                  |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 15             | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 15             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 15             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 6              | M       |
| CuZn                         | podmienene vhodný | 13             | N       |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                |         |