

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135650 M2
GTIN	4045197077165
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Paralelne zúžený vodiaci závit.****Výhoda:**

V maximálnej možnej miere sa zabráni zasekávaniu triesok a následnému lámaniu špičiek zubov počas spätného chodu.

Technický opis

Počet napínacích drážok	2
Ø závit	2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Stúpanie závitov	0,4 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	4 mm
Druh závit	M

Velkosť závitů	M2
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		