

Garant**Závitové očka, G: G1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142060 G1/2
GTIN	4045197084675
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Šesťhranné závitové očka **bez** lámača triesok; na dorezávanie.

Použitie:

Na **cylindrický Whitworthov rúrkový závit** DIN ISO 228/1.

Technický opis

Rozmer cez steny	41 mm
Výška	14 mm
Ø závit	20,96 mm
Chodov na palec	14
Veľkosť závit	G1/2
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		