

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135760 M3,5
GTIN	4045197077547
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.**Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %).**Technický opis**

Ø závit	3,5 mm
Stúpanie závitov	0,6 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	7 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3,5

Povrchová úprava	TiCN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	13	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	7	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	5	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		