

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130470 14X1,5 |
| GTIN | 4045197067067 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka**.
Závit vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø otvoru pod závit | 12,5 mm |
| Ø závit | 14 mm |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø stopky D _s | 11 mm |
| Celková dĺžka L | 70 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 2181 |
| Hĺbka závit | 28 mm |
| Druh závit | MF |
| Veľkosť závit | M14×1,5 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | C |
| Forma nábehu | D |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |