

**Garant****Závitové očka, UNC: 4-40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **1 3/4 kurzu brány.**

**Použitie:**

**Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

**Technický opis**

Výška	5 mm
Ø závitu	2,85 mm
Chodov na palec	40
Vonkajší Ø	16 mm
Smer rezania	pravé
Druh závitu	UNC
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		