

**Garant****Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G1.1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130550 G1.1/2
GTIN	4045197067678
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

**Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).**

**Technický opis**

Ø závit	47,8 mm
Chodov na palec	11
Stúpanie závitov	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	45,25 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Hĺbka závit	95,6 mm

Veľkosť závitú	G1.1/2
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitú	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	DIN 5157
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

