

Garant**Závitové očká, UNF: 7/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142620 7/16-20
GTIN	4045197084934
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Výška	11 mm
Ø závitů	11,11 mm
Chodov na palec	20
Vonkajší Ø	30 mm
Veľkosť závitů	7/16-20 UNF
Smer rezania	pravé
Druh závitů	UNF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		