

Garant**Závitové očká, UNF: 1/2-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	20
Výška	10 mm
Ø závit	12,7 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Veľkosť závit	1/2-20 UNF
Smer rezania	pravé
Druh závit	UNF

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Tolerančná trieda	2A
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		