

Garant**Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135850 M3,5
GTIN	4045197077707
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Technický opis**

Ø závit	3,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	10,5 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M3,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		