

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Technický opis

Ø závit	16,66 mm
Chodov na palec	19
Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Stúpanie závitov	1,337 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	49,98 mm
Veľkosť závit	G3/8

Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5157
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

