

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 10X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130480 10X1
GTIN	4045197067517
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**
Závit vybrúsený z plného materiálu a podbrúsený.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Ø závit	10 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hĺbka závit	20 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M10×1

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		