

Garant**Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	135850 M24
GTIN	4045197077820
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Technický opis**

Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	24 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	72 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M24
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		