

**Garant****VC.T 110304, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110304
Typ	HU7315-1
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AF

Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie