

Garant**Ručné závitníky Dokončovací závitník, bez povlaku, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130560 G3/4
GTIN	4045197067739
Trieda položky	11G

Popis**Použitie:****Na cylindrický Whitworthov závit** DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).**Technický opis**

Chodov na palec	14
Ø závitu	26,44 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	20 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závitu	79,32 mm
Veľkosť závitu	G3/4
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5157

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		