

**Garant****Ručné závitníky Dokončovací závitník, bez povlaku, G: G1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130560 G1
GTIN	4045197067746
Trieda položky	11G

**Popis****Použitie:**

Na **cylindrický Whitworthov závit** DIN ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

**Technický opis**

Chodov na palec	11
Ø závitu	33,25 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Stúpanie závitov	2,309 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Hĺbka závitu	66,5 mm
Veľkosť závitu	G1
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5157

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		