

**Garant****VC.T 160404, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160404
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Typ	HU7315-1
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	G
Počet výmien/rezných hrán	2

Lamač triesok	AF
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie