

Garant**Strojný závitník HSS-E typ E, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136050 M10
GTIN	4045197078094
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Tvar E** (nábeh 1,5 – 2 chody).**Technický opis**

Ø závitu	10 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	30 mm
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M10
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		