

HOLEX**Strojný závitník do slepých otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Trieda položky	12K

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 135855 a jadrový vrták č. 114405

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Farebný krúžok	zelená

Druh produktu

Závitník

Príslušenstvo

Strojný závitníkHSS-E typ C M M12	135855 M12
Strojný závitníkHSS-E typ C M M10	135855 M10
Strojný závitníkHSS-E typ C M M6	135855 M6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10,2	114405 10,2
Strojný závitníkHSS-E typ C M M3	135855 M3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 4,2	114405 4,2
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 5	114405 5
Strojný závitníkHSS-E typ C M M4	135855 M4
Strojný závitníkHSS-E typ C M M8	135855 M8
Strojný závitníkHSS-E typ C M M5	135855 M5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 2,5	114405 2,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,8	114405 6,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 3,3	114405 3,3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5	114405 8,5
Prázdna kazeta Typ 4	146961 4