

Garant**Strojný závitník do priechodných otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 univerzálny závitník krátky M 3– M10 č. 131150; 1 strojný závitník M12 č. 131200 a jadrový vrták č. 114150

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Druh produktu

Závitník

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 6,8	114150 6,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 3,3	114150 3,3
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M4	131150 M4
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M3	131150 M3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 10,2	114150 10,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 4,2	114150 4,2
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M5	131150 M5
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M10	131150 M10
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M6	131150 M6
Strojný závitníkTyp B DIN 376 M M12	131200 M12
Držiak nástrojov s račnou Celková dĺžka 85	148700 85
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 2,5	114150 2,5
Strojný závitníkTyp B DIN 371 M M8	131150 M8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 8,5	114150 8,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 ((mm resp. palca) 5	114150 5
Prázdna kazeta Typ 4	146960 4