

Garant**Strojný závitník do priechodných otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit, Pre metrický závit: M3-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať. Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 132150 a jadrový vrták č. 114400

Technický opis

pre metrické závit	M3 – M12
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Farebný krúžok	modrá

Druh produktu

Závitník

Príslušenstvo

Strojný závitníkTvar B M M12	132150 M12
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 8,5	114400 8,5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 2,5	114400 2,5
Strojný závitníkTvar B M M6	132150 M6
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 3,3	114400 3,3
Strojný závitníkTvar B M M10	132150 M10
Strojný závitníkTvar B M M3	132150 M3
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 5	114400 5
Strojný závitníkTvar B M M5	132150 M5
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 6,8	114400 6,8
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 10,2	114400 10,2
Strojný závitníkTvar B M M4	132150 M4
Špirálový vrták HSS-EN Ø DC h8 4,2	114400 4,2
Strojný závitníkTvar B M M8	132150 M8
Prázdna kazeta Typ 4	146960 4