

**Garant****Ručné závitníky sada, bez povlaku, UNF: 5/8-18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.****Použitie:****Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø závit	15,88 mm
Chodov na palec	18
Ø otvoru pod závit	14,5 mm
Norma	DIN 2181
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Stúpanie závitov	1,58 mm
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	5/8-18 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

