

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, BSW: W3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130670 W3/4
GTIN	4045197067920
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

Technický opis

Ø závit	19,05 mm
Chodov na palec	10
Stúpanie závitov	2,54 mm
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	105 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Hĺbka závit	38,1 mm
Veľkosť závit	W3/4

Povrchová úprava	bez povlaku
Druh závitů	BSW
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 351
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

