

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 3X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136210 3X0,35
GTIN	4045197078506
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Ø závit	3 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Ø stopky D _s	2,2 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	9 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M3×0,35
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		