

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, UNF: 7/16-20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130750 7/16-20
GTIN	4045197068255
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.**

Použitie:

Pre jednotné jemné závitky UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Chodov na palec	20
Ø otvoru pod závit	9,9 mm
Ø závit	11,11 mm
Norma	DIN 2181
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Hĺbka závit	33,33 mm
Stúpanie závitov	1,59 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	7/16-20 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

