

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 4X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136210 4X0,5
GTIN	4045197078513
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Ø závit	4 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	3,5 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	12 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M4×0,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		