

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, UNC: 1/2-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130700 1/2-13 |
| GTIN | 4045197068088 |
| Trieda položky | 11G |

Popis**Prevedenie:**2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický opis**

| | |
|-------------------------|------------|
| Chodov na palec | 13 |
| Stúpanie závitov | 1,95 mm |
| Ø otvoru pod závit | 10,8 mm |
| Ø závit | 12,7 mm |
| Norma | DIN 351 |
| Rezný materiál | HSS |
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 7 mm |
| Hĺbka závit | 38,1 mm |
| Druh závit | UNC |
| Veľkosť závit | 1/2-13 UNC |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Forma nábehu | D |
| Forma nábehu | C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | do 3xD pri slepom otvore |
| Použitie pri type otvora | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Ručný závitník |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |