

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, UNC: 5/8-11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**2-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	13,5 mm
Stúpanie závitov	1,58 mm
Chodov na palec	11
Ø závit	15,88 mm
Norma	DIN 351
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	47,64 mm
Druh závit	UNC
Veľkosť závit	5/8-11 UNC

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		