

Garant**Tvrdokovový strojný závitník, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131140 M8
GTIN	4045197068798
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %). **Vyhotovenie VHM.**

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø závit	8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HM
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M8
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h6
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	18	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	28	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	30	P
CuZn	podmienene vhodný	24	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	10	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		