

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131100 M5
GTIN	4045197068477
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Silný lámač triesok.**

Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. **Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.

Veľ. M2,3 a M2,6 so starým profilom DIN.

Popis:

Mazacia drážka
Vodiaci závit
Nábeh
Lámač triesok

Technický opis

Počet napínacích drážok	2
Ø závit	5 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Stúpanie závitov	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitú	15 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M5
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		