

Garant**Kuželový záhlbník HSS 120°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150020 25
GTIN	4045197364685
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Ľahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,2 mm/ot,
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
Vonkajší Ø	25 mm
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	120 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		