

Garant**TK vyvrtávač závitníka valcová stopka so 6hranom, TiAlN, pre závitník: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	149830 M4
GTIN	4045197326911
Trieda položky	11L

Popis**Prevedenie:**

Stabilná valcovitá stopka so **šesthranom** na upínanie vo vrtacom skľučovadle a samostrediacou reznou hranou.

Použitie:

Na **vyvrtávanie zalomených závitníkov**. **Vyžaduje sa stabilné upnutie**, otvor musí byť suchý a bez rezného oleja.

Upozornenie:

v_c pre materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Používajte ochranné okuliare.

Technický opis

pre závitník	M4
Tolerancia stopky	h6
Ø stopky D_s	4 mm
Celková dĺžka L	46 mm
Dĺžka napínacích drážok L_c	14 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Vyvrtávač závitníkov

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 67 HRC	vhodný	10-28	H
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		