

Garant**TK kuželový záhlbník 100°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 12,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Ľahké zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Veľmi **stabilná konštrukcia** s **hlavou z plného tvrdokovu** na najvyššie namáhanie. Najmä v prípade **ťažko trieskovo obrobitelných materiálov**.

Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Posuv f v Inconel®	0,05 mm/ot,
Vonkajší Ø	12,4 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	4 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	55 mm
Počet rezných hrán Z	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol záпустného hrotu	100 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6	S
Inconel	vhodný	5	S
GFK	vhodný	5	N
CFRP	vhodný	5	N
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		