

Garant**TK vyvrtávač závitníka valcová stopka so 6hranom, TiAlN, pre závitník: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 149830 M5 |
| GTIN | 4045197326928 |
| Trieda položky | 11L |

Popis**Prevedenie:**

Stabilná valcovitá stopka so **šesthranom** na upínanie vo vrtacom skľučovadle a samostrediacou reznou hranou.

Použitie:

Na **vyvrtávanie zalomených závitníkov**. **Vyžaduje sa stabilné upnutie**, otvor musí byť suchý a bez rezného oleja.

Upozornenie:

v_c pre materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Používajte ochranné okuliare.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Tolerancia stopky | h6 |
| pre závitník | M5 |
| Ø stopky D_s | 5 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Dĺžka napínacích drážok L_c | 19 mm |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Farebný krúžok | červená |
| Druh produktu | Vyvrtávač závitníkov |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------|--------------|----------------------|----------------|
| Ocel' < 67 HRC | vhodný | 10-28 | H |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |