

**Garant****TK kuželový záhlbník 100°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 16,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150025 16,5
GTIN	4045197543059
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

Ľahké zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia.

Veľmi **stabilná konštrukcia** s **hlavou z plného tvrdokovu** na najvyššie namáhanie. Najmä v prípade **ťažko trieskovo obrobiteľných materiálov**.

## Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Vonkajší Ø	16,5 mm
Posuv f v Inconel®	0,07 mm/ot,
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	4,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	58 mm
Počet rezných hrán Z	5
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol záпустného hrotu	100 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9

Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	S
Inconel	vhodný	5	S
GFK	vhodný	5	N
CFRP	vhodný	5	N
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		