

**Garant****Strojný závitník Typ B DIN 371, bez povlaku, M: M7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131150 M7
GTIN	4045197069009
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.**Vel. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	6 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závitu	7 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	21 mm
Druh závitu	M

Veľkosť závitú	M7
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		