

**Garant****Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131200 M10
GTIN	4045197069108
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Všetky veľkosti:** stopka **podľa DIN 376** (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H****HSS-E****Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø závit	10 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	30 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M10
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		