

**Garant****Kuželový záhlbník jednobritý 90°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150050 6
GTIN	4045197085283
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Axiálno-radiálne podbrúsený plášť kužela na odihľovanie a zahlbovanie bez chvenia. Výsledkom je vysoká kvalita povrchu zahlbenia. Veľká triesková komora na veľmi dobrý odvod triesky. Jednoduché dobrušovanie plochého čela zubu.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Počet rezných hrán Z	1
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	7	M
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		