

**Garant****Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150150 8
GTIN	4045197085467
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

**Všetky hlbidlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

### Použitie:

Presný kužeľový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kužeľových záhlbení.

## Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/ot,
Vonkajší Ø	8 mm
pre skrutky so zápusťou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		