

Garant**Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131200 M36
GTIN	4045197069214
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**

Všetky veľkosti: stopka podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.

Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H**

HSS

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	32 mm
Ø závit	36 mm
Stúpanie závitov	4 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	28 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS

Hĺbka závitů	108 mm
Druh závitů	M
Velkosť závitů	M36
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		