

Garant**Odihlovací záhlbník 90°, Typ: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150065 15
GTIN	4045197085382
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna geometria reznej hrany na ľahký, lúpavý rez. Odvádzanie triesok prebieha cez šikmý otvor v smere stopky.

Technický opis

pre \varnothing otvorov	10 - 15 mm
\varnothing hlavy	20 mm
Celková dĺžka L	65 mm
\varnothing stopky D_s	10 mm
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	17	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	7	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		