

**Garant****TK vyvrtávač závitníka valcová stopka so 6hranom, TiAlN, pre závitník: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	149830 M12
GTIN	4045197504722
Trieda položky	11L

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná valcovitá stopka** so **šesthranom** na upínanie vo vrtacom skľučovadle a samostrediacou reznou hranou.

**Použitie:**

Na **vyvrtávanie zalomených závitníkov**. **Vyžaduje sa stabilné upnutie**, otvor musí byť suchý a bez rezného oleja.

**Upozornenie:**

$v_c$  pre materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Používajte ochranné okuliare.

**Technický opis**

pre závitník	M12
Tolerancia stopky	h6
Ø stopky $D_s$	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	35 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Vyvrtávač závitníkov

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel' < 67 HRC	vhodný	10-28	H
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		