

Garant**Kuželový záhlbník jednobritý 90°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150050 8
GTIN	4045197085290
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Axiálno-radiálne podbrúsený plášť kužeľa na odihľovanie a zahlbovanie bez chvenia. Výsledkom je vysoká kvalita povrchu zahlbenia. Veľká triesková komora na veľmi dobrý odvod triesky. Jednoduché brusovanie plochého čela zubu.

Technický opis

Vonkajší Ø	8 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	7	M
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		