

**Garant****Odihlovací záhlbník 90°, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150065 20
GTIN	4045197085399
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálna geometria reznej hrany na ľahký, lúpavý rez. Odvádzanie triesok prebieha cez šikmý otvor v smere stopky.

**Technický opis**

pre $\varnothing$ otvorov	15 - 20 mm
$\varnothing$ hlavy	28 mm
Celková dĺžka L	85 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	12 mm
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	17	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	7	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		