

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM typ CS, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131290 M4
GTIN	4045197069498
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**(Tvar CS) nábeh 2 – 3 chody – **s lámačom triesok.****Výhoda:**

Vyššia odolnosť proti opotrebovaniu.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,7 mm
Ø závit	4 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	12 mm
Druh závit	M

Velkosť závitú	M4
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	CS
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	15	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	9	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		