

Garant**Kuželový záhlbník HSS 120°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150020 8 |
| GTIN | 4045197364678 |
| Trieda položky | 11M |

Popis

Prevedenie:

Ľahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Technický opis

| | |
|---|---------------------|
| najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od | 2 mm |
| Tolerancia stopky | h9 |
| Vonkajší Ø | 8 mm |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,09 mm/ot, |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 49 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Uhol zápuštného hrotu | 120 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | Výrobná norma |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 33 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 27 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 27 | P |
| mokrý minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |