

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150150 10 |
| GTIN | 4045197085481 |
| Trieda položky | 11M |

Popis**Prevedenie:**

Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,12 mm/ot, |
| najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm |
| Tolerancia stopky | h9 |
| pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 |
| Vonkajší Ø | 10 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Norma | DIN 335 C |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlbník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 33 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 27 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 27 | P |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |