

Garant**Strojný závitník Typ B DIN 371, bez povlaku, M: M1,4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131150 M1,4
GTIN	4045197068866
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**Vel. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN. **ISO 1 4H****HSS-E****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	1,1 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø závit	1,4 mm
Stúpanie závitov	0,3 mm
Počet napínacích drážok	2
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	4,2 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M1,4
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		