

**Garant****Strojný závitník Typ B DIN 371, bez povlaku, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131150 M3,5
GTIN	4045197068965
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.**Vel. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø závit	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	0,6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Ø stopka štvorhranu	3 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	10,5 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M3,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		