

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 12X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137055 12X1
GTIN	4045197272386
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

Technický opis

Stúpanie závitov	1 mm
Ø závit	12 mm
Ø otvoru pod závit	11 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	24 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M12×1
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		